

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/3mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922044 1500/3
GTIN	4062406083410
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyperi jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 150

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevyperi, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
Paino	92 kg

Työtason syvyys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Korkeus	850 mm
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys G	20
Vetolaatikon korkeus	400 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikon leveys	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1