

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922044 1000/3
GTIN	4062406083397
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyperi jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 150

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevyperi, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Työtason syvyys	750 mm
Korkeus	850 mm
Työtason paksuus	50 mm
Paino	78 kg
Sarja	vario
Vetolaatikoston korkeus	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Työtason pituus	1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosaa Korkeus 800 mm	927000 800
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1000 mm	926081 1000