

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/2mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 922054 2000/2 |
| GTIN | 4062406083601 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|--------|
| Työtason syvyys | 750 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 12 |

| | |
|--|--|
| Laatikostokehys hyötykorkeus | 225 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |
| Työtason paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 300 mm |
| Korkeus | 950 mm |
| Laatikoiden lukumäärä | 2 |
| Vetolaatikoston korkeus | 300 mm |
| Työtason pituus | 2000 mm |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 |
| Vetolaatikoston leveys | 400 mm |
| Sarja | vario |
| Paino | 97 kg |
| Vetolaatikoston syvyys | 650 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 |
| Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Työpöydän korkeus | 950 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 12×20G |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Liitoslevy Tyyppi 1 | 927122 1 |
| Jalkaosa Korkeus 900 mm | 927000 900 |
| Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2 | 927300 300/2 |
| Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm | 926081 2000 |