

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 950 mm, Bambutaso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/6mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 922131 1000/6 |
| GTIN | 4062406083809 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Toimituksen sisältö:

1 x jalkaosa, 1 x liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--|
| Korkeus | 950 mm |
| Laatikoiden lukumäärä | 6 |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 300 mm |
| Vetolaatikoston syvyys | 650 mm |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 800 kg |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 12×20 |
| Sarja | vario |
| Työtason pituus | 1000 mm |
| Työtason paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikoston korkeus | 900 mm |
| Vetolaatikoston leveys | 400 mm |
| Työtason syvyys | 750 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 12 |
| Laatikostokehys hyötykorkeus | 800 mm |
| Paino | 107 kg |
| Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Työpöydän korkeus | 950 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 12×20G |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm | 927500 100 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm | 927500 250 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm | 927500 125 |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21 | 914227 KO21 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm | 927500 150 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm | 927500 75 |
| Jalkaosa Korkeus 900 mm | 927000 900 |
| Liitoslevy Tyyppi 1 | 927122 1 |
| Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1000 mm | 926001 1000 |
| Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 900/6 | 927300 900/6 |