

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/6mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922127 1500/6
GTIN	4062406083786
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyperi jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Toimituksen sisältö:

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevyperi, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Paino	117 kg
Vetolaatikon korkeus	800 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Sarja	vario
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Korkeus	850 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927500 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Jalkaosaa Korkeus 800 mm	927000 800
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 800/6	927300 800/6
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1500 mm	926241 1500