

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/6mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922134 1000/6
GTIN	4062406083847
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyperi jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Toimituksen sisältö:

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevyperi, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Työtason syvyys	750 mm
Paino	107 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Laatikoiden lukumäärä	6
Sarja	vario
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1000 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Korkeus	950 mm
Vetolaatikoston korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927500 250
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927500 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1000 mm	926081 1000
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 900/6	927300 900/6