

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922137 1500/7
GTIN	4062406083915
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatit**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Toimituksen sisältö:**

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatit, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
--------------------------	--------

Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikoston korkeus	900 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Sarja	vario
Korkeus	950 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Paino	127 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Työtason paksuus	50 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason syvyys	750 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927500 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 900/7	927300 900/7
Jalkaosaa Korkeus 900 mm	927000 900
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1500 mm	926241 1500