


Garant**SOGX 060305, HB6535, Tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	234042 UNI
GTIN	4062406082994
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

Suositus:

Alkuperäisessä pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Syöttö f: 0,06 - 0,12 mm/kierr.

Tekninen kuvaus

Sarja	Power Drill
tyyppi	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	TiN
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 060305
Laji	HB6535
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,06 - 0,12 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	250 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		