

Garant**Upotusjyrsin 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 211806 63/4 |
| GTIN | 4045197714893 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-----------------------|
| Kokonaispituus L_{ges} | 55 mm |
| Terän $\varnothing D_c$ | 63 mm |
| Kiinnitysreiän \varnothing | 22 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Sopiva kääntöterä | VCG. 2205 |
| Terien lkm Z | 4 |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$ | 120 mm |

| | |
|--|---------------|
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$ | 124 mm |
| Porrastuskulma α_{\max} | 3,22 astetta |
| Porrastuspituus L kun α_{\max} | 53,34 mm |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 10 mm |
| $\varnothing D_3$ | 57 mm |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Upotusjyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP | 674252 10IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219800 |