

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/3mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922637 1000/3
GTIN	4062406084554
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevyväri jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 100

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosia, 1 × liitoslevyväri, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Työtason pituus	1000 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	950 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	106 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Työtason paksuus	50 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyypä KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900
Liitoslevy Tyypä 1	927122 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1000 mm	926241 1000