

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922634 1000/3
GTIN	4062406084523
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyvari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 100

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevyvari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	106 kg
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Korkeus	950 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Työtason pituus	1000 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1000 mm	926081 1000