

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/4mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922677 1500/4
GTIN	4062406084745
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 75, 125

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason pituus	1500 mm
-----------------	---------

Korkeus	950 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Työtason paksuus	50 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Paino	131 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston korkeus	400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Jalkaosaa Korkeus 900 mm	927000 900
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1500 mm	926241 1500