

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/5mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922701 1500/5
GTIN	4062406084776
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyvari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 75, 100, 125

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevyvari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine Yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Paino	141 kg
-------	--------

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Laatikoiden lukumäärä	5
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Sarja	vario
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Korkeus	850 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1500 mm	926001 1500
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1