

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922764 1500/6
GTIN	4062406084981
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Toimituksen sisältö:**

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
----------------------------	----

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Työtason paksuus	50 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Paino	153 kg
Työtason pituus	1500 mm
Korkeus	850 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/6	927600 800/6
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500