

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/6mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922761 1500/6
GTIN	4062406084943
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Toimituksen sisältö:

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm

Työtason syvyys	750 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Paino	153 kg
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Sarja	vario
Työtason paksuus	50 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1500 mm	926001 1500
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/6	927600 800/6