

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922771 1500/7
GTIN	4062406085070
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Toimituksen sisältö:**

1 × jalkaosia, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Työtason pituus	1500 mm
-----------------	---------

Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työtason paksuus	50 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston korkeus	900 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Korkeus	950 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Paino	164 kg
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1500 mm	926001 1500
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/7	927600 900/7
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900