

**Pienoishuoppanauha Ø 90×100 mm, 947A, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 568526 40     |
| GTIN         | 4054596059245 |
| Tuoteluokka  | 53S           |

**Kuvaus****Malli:**

Pienoisnauhat Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Laadukas hiomanauha**, tarkkuusmuotoiltu **Cubitron™ II** -keramiikkarae (itsestään teroittuva).  
Hioma-aineilla vielä viileämpi hionta.

**Käyttö:**

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 / 568575 (kiinnitysreiän Ø 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min<sup>-1</sup>.

Selvästi parantunut teho **vaikeasti työstettävillä materiaaleilla** kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, alumiini.

Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

**Tekninen kuvaus**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Hiomanauhan leveys   | 100 mm     |
| Hiomanauhan Ø        | 90 mm      |
| Rakeisuus            | 40         |
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Valmistajamerkintä             | 947A    |

---

## Tarvikkeet

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Kiinnitysrulla Ø 90×100 mm Tyyppi AIR  | 568580 AIR  |
| Kiinnitysrulla Ø 90×100 mm Tyyppi SOFT | 568580 SOFT |
| Kiinnitysrulla Ø 90×100 mm Tyyppi HARD | 568580 HARD |