

Garant**Upotusjyrsin 93°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 40/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211813 40/3
GTIN	4045197715098
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D ₂	29 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Kiinnityskierre M	M16
Terän Ø D _c	40 mm
Kokonaispituus L _{ges}	47 mm
Terien lkm Z	3

Porrastuskulma α_{\max}	5,65 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	8 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	30,34 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800