

3M**Hiomanauha Cubitron™II 947A, 13 × 457 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 558428 120 |
| GTIN | 4046719880720 |
| Tuoteluokka | 53S |

Kuvaus**Malli:**

Cubitron™ II -hiomanauha 947A, jossa tarkkuusmuotoiltu keramiikkarae ja alumiinidioksidi kevyellä X-kangasalustalla. Joustava hiomanauha vaativaan hiontatyöhön **käsi­käyttöisillä koneilla** ja **pitkänauhakoneilla**. Viileä hionta hioma-aineen avulla. X-kudos (joustava) **käsi­käyttöisiin koneisiin** ja pitkänauhakoneisiin.

Käyttö:

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten **jaloteräs, nikkelseokset, kromi, titaani**, alumiini.

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568525.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|------------------|
| Rakeisuus | 120 |
| Sarja | Cubitron™II 947A |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Hiomanauhan leveys | 13 mm |
| Hiomanauhan pituus | 457 mm |
| Tuotenimen määrite | 13 × 457 mm |
| Tuotetyyppi | Hiomanauha |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | 35-40 m/s | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 32-38 m/s | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 20-25 m/s | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 32-38 m/s | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 25-30 m/s | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 20-25 m/s | H |
| INOX | soveltuu | 18-30 m/s | |
| Ti | sopii rajoituksin | 10-20 m/s | |
| GG(G) | soveltuu | 30-45 m/s | K |
| CuZn | soveltuu | 35-45 m/s | N |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |