

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, ovi, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/T2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922781 1500/T2
GTIN	4062406085193
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyvari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Toimituksen sisältö:

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevyvari, laatikostorunko ja vetolaatikot sekä ovi, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Laatikoiden lukumäärä	2

Paino	119 kg
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Sarja	vario
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1500 mm	926001 1500
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/2	927610 800/2
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1