

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, ovi, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/T2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922781 2000/T2
GTIN	4062406085209
Tuoteluokka	9GG

**Kuvas****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot**, kantavuus 75 kg.

**Sijointu:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

**Toimituksen sisältö:**

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatitot sekä ovi, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm

Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason pituus	2000 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	133 kg
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Sarja	vario
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm	926001 2000
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/2	927610 800/2
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1