

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, ovi, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/T2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922784 1500/T2
GTIN	4062406085414
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyvari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

**Toimituksen sisältö:**

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevyvari, laatikostorunko ja vetolaatikot sekä ovi, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm

Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työtason pituus	1500 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Sarja	vario
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Paino	119 kg
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/2	927610 800/2
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500