

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, ovi, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/T2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922787 2000/T2
GTIN	4062406085445
Tuoteluokka	9GG

Kuvas**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Toimituksen sisältö:

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatitot sekä ovi, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatitotiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Sarja	vario
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Paino	133 kg
Työtason paksuus	50 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason pituus	2000 mm
Korkeus	850 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/2	927610 800/2
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 2000 mm	926241 2000
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1