

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, ovi, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/T3mm****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 922794 1500/T3 |
| GTIN         | 4062406085476  |
| Tuoteluokka  | 9GG            |

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus hättätappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 100

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

**Toimituksen sisältö:**

1 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot sekä ovi, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Vetolaatikon hyötisyvyys | 500 mm |
| Vetolaatikoston syvyys   | 650 mm |

|  |  |
|--|--|
| Laatikoiden lukumäärä  | 3  |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G   | 20   |
| Vetolaatikon korkeus   | 900 mm   |
| Laatikostokehys hyötykorkeus   | 800 mm   |
| Korkeus  | 950 mm   |
| Vetolaatikon leveys  | 600 mm   |
| Vetolaatikon hyötyleveys   | 500 mm   |
| Sarja  | vario  |
| Vetolaatikoiden hyötyala G   | 20×20  |
| Vetolaatikon hyötyleveys G   | 20   |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 800 kg   |
| Työtason paksuus   | 50 mm  |
| Työtason pituus  | 1500 mm  |
| Työtason syvyys  | 750 mm   |
| Paino  | 129 kg   |
| Rakennetyyppi  | Teräsputkirakenne  |
| Materiaalin paksuus  | 1 mm   |
| Työpöydän korkeus  | 950 mm   |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus   | 75 kg  |
| Pöytälevyn paksuus   | 50 mm  |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)                                | 100 %  |
| Oven avautumiskulma  | 180 astetta  |
| Nastasynterilukko  | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite   | 20×20G   |
| Tuotetyyppi  | Työpöytä   |

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm   | 927800 75    |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21   | 914227 KO21  |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12   | 914226 KO12  |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm  | 927800 100   |
| Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot<br>Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/3 | 927610 900/3 |
| Jalkaosa Korkeus 900 mm   | 927000 900   |
| Liitoslevy Tyyppi 1   | 927122 1     |
| Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn<br>pituus 1500 mm                           | 926081 1500  |