

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, ovi, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/T3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922794 2000/T3
GTIN	4062406085483
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyvari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 100

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

**Toimituksen sisältö:**

1 × jalkaosia, 1 × liitoslevyvari, laatikostorunko ja vetolaatikot sekä ovi, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon syvyys	650 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Työtason syvyys	750 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Korkeus	950 mm
Työtason pituus	2000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Paino	143 kg
Sarja	vario
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/3	927610 900/3
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1