

Garant GRIDLINE

## Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 24G, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/7+2Tmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	922804 2000/7+2T
GTIN	4062406085582
Tuoteluokka	9GG

### Kuvas

#### Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg.

#### Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75

Oven korkeus (oikea) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (oikea): 1

#### Toimituksen sisältö:

2 × laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

#### Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

#### Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

### Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	9
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Paino	185 kg
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	2000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys	500 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötöyala G	20×20
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm

927800 200

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/2	927610 800/2
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/7	927600 800/7
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000