

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 24G, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/6+7mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922804 2000/6+7
GTIN	4062406085551
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Toimituksen sisältö:

2 × laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Korkeus	850 mm

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	2000 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	13
Sarja	vario
Työtason paksuus	50 mm
Paino	219 kg
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/7	927600 800/7
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/6	927600 800/6
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000