

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 24G, korkeus 950 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/6+6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922811 2000/6+6
GTIN	4062406085643
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Toimituksen sisältö:**

2 × laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Työtason pituus	2000 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Työtason paksuus	50 mm
Sarja	vario

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Laatikoiden lukumäärä	12
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Paino	220 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Korkeus	950 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/6	927600 900/6
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm	926001 2000