

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 24G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/6+2Tmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922801 2000/6+2T
GTIN	4062406085537
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75

Oven korkeus (oikea) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (oikea): 1

Toimituksen sisältö:

2 × laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	2000 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Paino	178 kg
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Korkeus	850 mm
Laatikoiden lukumäärä	8
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Oven avautumiskulma	180 astetta
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
-----------------------------------	-------------

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/6	927600 800/6
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm	926001 2000
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/2	927610 800/2