

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 24G, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/6+7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922807 2000/6+7
GTIN	4062406085599
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Toimituksen sisältö:**

2 × laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Paino	219 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason syvyys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	13
Sarja	vario
Työtason pituus	2000 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys G	20
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/7	927600 800/7
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 2000 mm	926241 2000
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/6	927600 800/6