

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 24G, korkeus 950 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/7+2Tmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922811 2000/7+2T
GTIN	4062406085667
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75

Oven korkeus (oikea) mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (oikea): 1

Toimituksen sisältö:

2 × laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	950 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason syvyys	750 mm

Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Työtason pituus	2000 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Sarja	vario
Laatikoiden lukumäärä	9
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason paksuus	50 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Paino	192 kg
Oven avautumiskulma	180 astetta
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
--	------------

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm	926001 2000
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/7	927600 900/7
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/2	927610 900/2