

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 24G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/7+2Tmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922814 2000/7+2T
GTIN	4062406085704
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75

Oven korkeus (oikea) mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (oikea): 1

Toimituksen sisältö:

2 × laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Työtason paksuus	50 mm

Sarja	vario
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason pituus	2000 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason syvyys	750 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Korkeus	950 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	9
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Paino	192 kg
Oven avautumiskulma	180 astetta
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm

927800 75

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 26	955081 26
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955071 22
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/2	927610 900/2
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/7	927600 900/7
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000