

**Garant****Pistoterä Neutraali, HB7035, Pistoleveys w: 6,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Malli:**

Suojareuna. Hyvä lastuamisteho, lujat teräkset ja keskeytetyt lastuamiset (syötön korotus 10 %).

**Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Pistoleveys w	6 mm
Pinnoitus	TiCN
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/kierr,
Nirkon säde	0,3 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7035
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali

Tuotetyyppi

Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	80 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		