

Garant**Pistoterä Neutraali, HB7035, Pistoleveys w: 8,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Malli:**

Suojareuna. Hyvä lastuamisteho, lujat teräkset ja keskeytetyt lastuamiset (syötön korotus 10 %).

Käyttö:

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	8 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,19 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7035
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	80 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		