



Mukautettava ruuvipuristin ja paininpää sekä 2 T-kahvaa, Leukaväli: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861750 1000
GTIN	4008158036366
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Mukautettava ruuvipuristin – uutta joustavuutta ja suuret leukavälit jopa 2 m! Kisko vedettyä profiiliterästä, sinkitty. Ilman työkaluja irrotettava päätyvarmistin molemmilla puolilla. Säättövarsi nuorrutusterästä, muottiintaottu. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet ja kääntyvä (enint. 35°) paininpää. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väänin.

Käyttö:

Monipuoliset käyttömahdollisuudet puun- ja metallin käsittelyssä modulaariperiaatteella. Säättövarret ovat vaihdettavissa toisiinsa tai täydennettävissä uusilla. Muunnettavissa ilman työkaluja puristuksesta levytykseen. Puristinta voidaan työntää myös työkappaleen aukon kautta. Asettaminen työkappaleen keskelle estää keikahtamisen. Liikkuva paininpää mahdollistaa myös vinojen työkappaleiden (enint. 35°) kiristämisen.. **Suurin puristusvoima n. 6500 N asti.**

Huomautus:

Varaliukukahva, katso varaosaluettelo nro 861756 (nuppikahva), 861757 (puukahva) tai 861758 (vipukahva).

Tekninen kuvaus

Ulottuma	120 mm
Leukaväli	1000 mm
Paino	4,78 kg
Liukukiskon poikkipinta	27×13 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Säätövarsi ja puukahva	861757
Säätövarsi ja T-kahva	861756
Säätövarsi ja vipukahva	861758