


**Garant****Pistoterä Neutraali, HB9140, Pistoleveys w: 8,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273292 8,0
GTIN	4062406085391
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Pistoleveys w	8 mm
Pinnoitus	TiAIN <sup>2</sup>
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB9140
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		