

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 24G, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/6+6mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922817 2000/6+6
GTIN	4062406085728
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Toimituksen sisältö:

2 × laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	12
Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Paino	220 kg

Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Korkeus	950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason pituus	2000 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/6	927600 900/6
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 2000 mm	926241 2000