

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 24G, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/6+2Tmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922817 2000/6+2T
GTIN	4062406085735
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 75, 75

Oven korkeus (oikea) mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (oikea): 1

**Toimituksen sisältö:**

2 × laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Työtason syvyys	750 mm
Korkeus	950 mm
Työtason paksuus	50 mm

Paino	185 kg
Laatikoiden lukumäärä	8
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Työtason pituus	2000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Sarja	vario
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm

927800 250

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 2000 mm	926241 2000
Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys / laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/2	927610 900/2
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/6	927600 900/6