

Garant**Pistoterä Neutraali, HB9140, Pistoleveys w: 1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273292 1,5
GTIN	4062406085810
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	1,5 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiAlN ²
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,04 mm/kierr,
Nirkon säde	0,15 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB9140
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		