


**Garant****Pistoterä Neutraali, HB9140, Pistoleveys w: 6,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Malli:**

Suojareuna. Hyvä lastuamisteho, lujat teräkset ja keskeytetyt lastuamiset (syötön korotus 10 %).

**Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/kierr,
Nirkon säde	0,3 mm
Pistoleveys w	6 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiAlN <sup>2</sup>
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB9140
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		