


Garant**Pistoterä Neutraali, HB9140, Pistoleveys w: 6,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273292 6,0
GTIN	4062406085407
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,17 mm/kierr,
Pinnoitus	TiAlN ²
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,3 mm
Pistoleveys w	6 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB9140
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		