

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa, taitettava korkeudensäätölaite, korkeus 950 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/6+1Tmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922831 2000/6+1T
GTIN	4062406085926
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Runko, jossa GARANT-kääntö- ja korkeudensäätölaite nro 967568 koko 120, sekä ruuvipenkki nro 967100 koko 120. Rungon leveyttä vastaava ruuvipenkin kaappi 16G, sisältää vetolaatikon. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, kantavuus 75 kg. Kaappi, jossa ruuvipenkki: ovi lukittavissa häiritä tappilukolla. Vetolaatikkoa ei voi lukita.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 150

Oven korkeus (oikea) mm: 675

Toimituksen sisältö:

1 × laatikostorunko ja vetolaatikat, 1 × kaappi, jossa taitettava korkeudensäätölaite ja ruuvipenkki, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason pituus	2000 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoston korkeus	900 mm
Korkeus	950 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Työtason paksuus	50 mm
Sarja	vario
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Paino	200 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm	926001 2000
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 900/6	927600 900/6
Runko 16G, sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen ja ruuvipenkkiin Korkeus 900 mm	927321 900