


**Garant****Pistoterä Neutraali, HU9215, Pistoleveys w: 6,0mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	pinnoittamaton
Pistoleveys w	6 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/kierr,
Nirkon säde	0,3 mm
Pääkäyttöalue	K
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HU9215
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
GG(G)	soveltuu	100 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		