

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa, taitettava korkeudensäätölaite, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/6+1Tmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922827 2000/6+1T
GTIN	4062406085803
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Runko, jossa GARANT-käyttö- ja korkeudensäätölaite nro 967568 koko 120, sekä ruuvipenkki nro 967100 koko 120. Rungon leveyttä vastaava ruuvipenkin kaappi 16G, sisältää vetolaatikon. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Kaappi, jossa ruuvipenkki: ovi lukittavissa haittatappilukolla. Vetolaatikkoa ei voi lukita.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 150

Oven korkeus (oikea) mm: 575

**Toimituksen sisältö:**

1 × laatikostorunko ja vetolaatikat, 1 × kaappi, jossa taitettava korkeudensäätölaite ja ruuvipenkki, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

## Tekninen kuvaus

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Työtason pituus	2000 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Paino	193 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Laatikoiden lukumäärä	7
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Runko 16G, sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen ja ruuvipenkkiin Korkeus 800 mm	927321 800
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 2000 mm	926241 2000
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/6	927600 800/6