

Garant GRIDLINE

Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 850 mm Eluplan-levy, tumma, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923617 1500
GTIN	4062406085995
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea, **kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Pyöräalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää (Ø 100 mm), umpikuminen kulutuspinna. Työpenkki nousee/laskeutuu tasaisesti, joten se on erittäin tukeva ja sen kuljettaminen on helppoa. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työntökahva	ei
Työtason syvyys	750 mm

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Iskunvaimennin	ei
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Työtason paksuus	50 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Korkeus	850 mm
Pyörän materiaali	Umpikumi
Työtason pinta	väritön lakkaus
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Laatikoiden lukumäärä	4
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
alaslaskettava	kyllä
Jarruttomien ohjauksurullien lukumäärä	2
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Paino	151,6 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus	GS TÜV Nord
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927805 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927805 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75