

Garant GRIDLINE

Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 950 mm pyökki-Multiplex-taso, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923674 1500
GTIN	4062406086114
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea, **kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus.

Sijointus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus per sivu mm: 75

Oven korkeus per sivu mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 2

Pintakäsittely:

Rungon, jalcaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Pyörän materiaali	Umpikumi
ComfortClose	ei

Alarakenteen leveys	1300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	950 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työntökahva	ei
pyörialustan enimmäiskantokyky	400 kg
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Ovien lkm	2
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Alarakenteen syvyys	700 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Paino	155 kg
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1500 mm
Iskunvaimennin	ei
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
alaslaskettava	kyllä
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräsrakenne

Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75