

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 950 mm bambutaso, 20×20G,
Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923671 1500
GTIN	4062406086091
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea, **kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus.

Sijointus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus per sivu mm: 75

Oven korkeus per sivu mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 2

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Pyörän materiaali	Umpikumi
Jarruttomien ohjauksrullien lukumäärä	2

Alarakenteen syvyys	700 mm
Työtason materiaali	Bambu
Työtason syvyys	750 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
alaslaskettava	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason pituus	1500 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työntökahva	ei
Ovien lkm	2
Iskunvaimennin	ei
Paino	148 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Korkeus	950 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
ComfortClose	ei
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm

Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12