

Garant GRIDLINE

Työpenkki pyöräalustalla, korkeudensäätölaitteella ja ruuvipuristimella, pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	923694 1250
GTIN	4062406086190
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75

Oven korkeus mm: 425

Ruuvipenkin kaapin oven korkeus mm: 575

Toimituksen sisältö:

Sisältää GARANT-kääntö- ja korkeudensäätölaitteen nro 967568 koko 120 ja GARANT-ruuvipenkin nro 967100 koko 120.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työntökahva	ei
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Pyörän materiaali	Umpikumi
Paino	142,3 kg
pyörialustan enimmäiskantokyky	400 kg
Korkeus	850 mm
alaslaskettava	kyllä
Iskunvaimennin	ei
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
ComfortClose	ei
Ovien lkm	2
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason pinta	väritön lakkaus
Laatikoiden lukumäärä	1
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työtason pituus	1250 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75