

Garant GRIDLINE

Työpenkki pyöräalustalla, korkeudensäätölaitteella ja ruuvipuristimella, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923697 1250
GTIN	4062406086206
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75

Oven korkeus mm: 425

Ruuvipenkin kaapin oven korkeus mm: 575

Toimituksen sisältö:

Sisältää GARANT-kääntö- ja korkeudensäätölaitteen nro 967568 koko 120 ja GARANT-ruuvipenkin nro 967100 koko 120.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	1
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason pituus	1250 mm
Ovien lkm	2
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason materiaali	Eluplan-levy, tumma
Iskunvaimennin	ei
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työntökahva	ei
Työtason paksuus	50 mm
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason syvyys	750 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
alaslaskettava	kyllä
Pyörän materiaali	Umpikumi
Paino	130,7 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg

Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12