

Garant GRIDLINE

Työpenkki pyöräalustalla, ilman korkeudensäätölaitetta ja ruuvipuristinta, pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	923734 1250
GTIN	4062406086251
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Voidaan lukita.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75

Oven korkeus mm: 425

Ruuvipenkin kaapin oven korkeus mm: 575

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Pyörän materiaali	Umpikumi
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Paino	122,7 kg
alaslaskettava	kyllä
Työtason pituus	1250 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Työtason syvyys	750 mm
Iskunvaimennin	ei
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Korkeus	850 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Ovien lkm	2
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Työntökahva	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12